

Einstellungen M24 Cubic

	Standart	Thermik	Strecke	Landung
Seitenruder	35	35	35	35
Höhenruder	14 12			
Querruder	20 10			
Wölb-Bremsklappen				-82° Tiefenruderkompen sation -40 -60 % Nach Belieben des Piloten
Wölbklappen				
Masse in mm, ausser Wölb-Bremsklappen (°)				

Der Schwerpunkt des M24 Cubic liegt zwischen 75 – 85 mm je nach Vorliebe des Piloten.

Leichte Veränderung beim Fliegen am Hang oder in der Ebene.